

Как определить размер маски или полумаски производства компании 3M

Важно: Маски и полумаски компании 3M серий 3M™ 6000, 3M™ 7500, 3M™ 6500 выпускаются в 3-х размерах: **S – малый, M – средний, L – большой**

Полумаска 3M™ 7500



3M™ 7501 - S
3M™ 7502 - M
3M™ 7503 - L

Полумаска 3M™ 6500QL



3M™ 6501 QL - S
3M™ 6502 QL - M
3M™ 6503 QL - L

Полумаска 3M™ 6000



3M™ 6100 - S
3M™ 6200 - M
3M™ 6300 - L

Маска 3M™ 6000



3M™ 6700 - S
3M™ 6800 - M
3M™ 6900 - L

3M™ 6885 –
защитная пленка
на линзу маски
один размер
для всех моделей

1

Определяется ширина лица, для чего измеряется максимальная горизонтальная ширина лица вдоль скуловых дуг – костная дуга, расположенная горизонтально от скулы до наружного уха



2

Определяется длина лица, для чего измеряется вертикальное расстояние от нижней части подбородка до самой глубокой точки на переносице



3

Выбор размеров для полной маски или полумаски 3M™ серий 6000 и 7500

Типоразмер	Длина лица, мм	Ширина лица, мм
6700, S, малый	93,5–113,5	117,5–135,5
6800, M, средний	103,5–123,5	126,5–144,5
6900, L, большой	113,5–133,5	135,5–153,5

Уход за масками и полумасками производства компании 3M

Важно: для того, чтобы загрязняющие вещества не попадали на лицо с маски при регулярном ее использовании, необходимо мыть маску мыльным раствором в проточной воде

1 Снимите с маски / полумаски фильтры*



*** Внимание!**
Фильтры мыть
нельзя – при
намокании они
теряют важные
свойства

2 Вымойте маску / полумаску мыльным раствором в проточной воде

